



6765111606



#### STD m. Erdstift, Schraubkl. EHBS, Klappd., Schloss, S.1/B.3/B.7 , anthrazit matt

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt Lackiert

###### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	53 mm
Tiefe	71 mm

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klapdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

###### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

###### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

<b>Texte</b>	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
<b>Geeignet für</b>	
Berker S.x/B.x	
<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja