



41636084



**Steckdose m. Schraub-Liftklemmen, Klappd., Schloss, Q.1, alu matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt  
Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 53 mm

Tiefe 71 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Zentralplatte

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>Texte</b> |                                |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen        |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Geeignet für</b> |  |
| Q.x                 |  |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Nachhaltigkeit</b> |    |
| REACH-SVHC frei       | Ja |
| RoHS-konform          | Ja |