



47636089



**SCHUKO Steckdose m. Steckklemme, Klappd., Schloss, Q.1, polarweiß matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 53 mm

Tiefe 71 mm

Anzahl Einheiten 1

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

---

**Texte**

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

---

**Geeignet für**

Q.x

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja