



47637006



## SCHUKO Steckdose m. Steckklemme, Klappd., Schloss, K.1, anthrazit matt

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt Lackiert

#### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	53 mm
Tiefe	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Geeignet für**

K.x