



47637003



**Steckdose SCHUKO m. Steckklemme, Klappd., Schloss, K.5, alu matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Aluminium  
RAL Nummer 9006  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 71 mm  
Breite 53 mm  
Tiefe 71 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Steckanschluss  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Ja  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein  
Stoßfestigkeit IK IK05  
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

---

**Texte**

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

---

**Geeignet für**

K.x

---