



6765117006



STD m. Erdstift, Schraub-Liftkl., EHBS, Klappd., Schloss, K1, anthrazit matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	53 mm
Tiefe	71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

Berker K.x