



421209



Steckdose SCHUKO mit Abdeckpl., Klappd. u. Schloss wgUp IP44 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Abmessungen

Höhe 85,20 mm

Breite 86,20 mm

Einbautiefe 32 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Schloss Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen