



GT551314ALU

Angle intérieur variable de 82 à 140° pour TerCia CLIP45 134x55 alucolor

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	145 mm
Mesure a	130 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Réglages

Plage d'angles	82 - 140
----------------	----------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Adapté à

TA-C45 II 55 X 130 / Ta-C45 II alu 55 x 130

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

