



GT5513149011

Angle intérieur variable de 82 à 140° pour TerCia CLIP45 134x55 noir

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Hauteur  | 60 mm  |
| Largeur  | 145 mm |
| Mesure a | 130 mm |

##### Accessoires

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

##### Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Oui |
|---------------|-----|

##### Réglages

|                |          |
|----------------|----------|
| Plage d'angles | 82 - 140 |
|----------------|----------|

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

##### Matière

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Matériau   | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité                            |
| Couleur    | Noir                                  |
| Code RAL   | 9011                                  |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
|-------------------------|------|

##### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

##### Adapté à

TA-C45 II 55 X 130

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Photos | dessins

