



B47217



**Goulotte d'installation clip45 TerCia CLIP45 164x55 3 compartiments alucolor**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	57 mm
Largeur	167 mm
Longueur	2000 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	3
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	45 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	7407-7407 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
---	--------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Filmé
Couleur	Aluminium

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP4X

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 -+60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Nombre de cloisons	3
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

