



GT5519209016



**Goulotte d'installation clip45 TerCia CLIP45 200x55 3 compartiments blanche**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 57 mm   |
| Largeur  | 167 mm  |
| Longueur | 2000 mm |

**Couvercle, porte**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles montables    | 3     |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2           | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 45 mm |

**Dimensions**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Section intérieure / utile | 7407-7407 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------------|

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 30 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 14 |

**Compatibilité**

|   |              |
|---|--------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | Direct 45 mm |
|---|--------------|

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

**Matière**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matériau   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Couleur    | Blanc signalisation     |
| Code RAL   | 9016                    |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP4X |

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -5 - +60 °C |
|------------------------|-------------|

**Connectivité**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|-----------------------------------|-------------------------------|

**Equipement**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Agrafe incluse             | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Nombre de cloisons         | 3   |
| Avec film de protection    | Oui |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

