



GE3022LAN

Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, aluminium

Technische karakteristieken

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Uitgangsstroom | 0 mA |
| Nominale stroom | 16 A |

Spanning

| | |
|------------------|---------|
| Uitgangsspanning | 0-250 V |
|------------------|---------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | -5-35 °C |
|---------------------|----------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|-------------------------|--------|
| Uitgangsvermogen | 3600 W |
| Energieverbruik standby | 0 W |

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------|
| Kleur | Aluminium |
| RAL-kleur | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Diepte | 42 mm |

Kabel

| | |
|-------------|-----|
| Kabellengte | 0 m |
|-------------|-----|

Afmetingen

| | |
|--|-------|
| Aantal eenheden | 6 |
| Inbouwdiepte | 33 mm |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 0 mm |

Aansluiting

| | |
|---|---------------------------|
| Type connector/stekker | Steekklem |
| Leidingdoorsnede | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Wand aansluitstuk |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal |

Connectiviteit

| | |
|------------------------|------------------|
| Type connector/stekker | Steekaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Nee |
| Aansluitwijze | Directe montage |
| Type USB-aansluiting | Zonder |

Uitrusting

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
| Gedraaid centraal inzetstuk | Ja |
| Met klapdeksel | Nee |

Uitrusting

| | |
|-----------------------|-----|
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-------------|
| Heeft tekstveld | Nee |
| Uitgerust met | Contactdoos |

Deksel, deur

| | |
|-----------|---------------|
| Type deur | Zonder deksel |
|-----------|---------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad IP | IP2X |
| Type slot | Zonder slot |

Funcies

| | |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |

Identificatie

| | |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
| Bedrading | Bedrading mogelijk |
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
| Etikettering | Zonder tekstveld |
| Type | Met afdeksplaat |

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

