



GE20226024

**Dubbel stopcontact ecoline45 33°, groen**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Uitgangsstroom  | 0 mA |
| Nominale stroom | 16 A |

**Spanning**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Uitgangsspanning | 0-250 V |
|------------------|---------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | -5-35 °C |
|---------------------|----------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Vermogen**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Uitgangsvermogen        | 3600 W |
| Energieverbruik standby | 0 W    |

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Groen       |
| RAL-kleur              | 6024        |
| Afwerking oppervlakte  | Mat         |
| Materiaal              | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt      |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 45 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Diepte  | 42 mm |

**Kabel**

|             |     |
|-------------|-----|
| Kabellengte | 0 m |
|-------------|-----|

**Afmetingen**

|  |       |
|--|-------|
| Aantal eenheden                                | 4     |
| Inbouwdiepte                                   | 33 mm |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 0 mm  |

**Aansluiting**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Type connector/stekker                              | Steekklem                 |
| Leidingdoorsnede                                    | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aantal leidinginvoeringen                           | 0                         |

**Installatie, montage**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Gemonteerd op           | Wand aansluitstuk |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal       |

**Connectiviteit**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Type connector/stekker | Steekaansluiting |
| Met klauwbevestiging   | Nee              |
| Aansluitwijze          | Directe montage  |
| Type USB-aansluiting   | Zonder           |

**Uitrusting**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Ja          |
| Met klapdeksel                     | Nee         |

#### Uitrusting

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp       | Nee |
| Met slot              | Nee |

#### Toebehoren

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Heeft tekstveld | Nee         |
| Uitgerust met   | Contactdoos |

#### Deksel, deur

|           |               |
|-----------|---------------|
| Type deur | Zonder deksel |
|-----------|---------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee         |
| Slagvastheid IK                  | IK05        |
| Beschermingsgraad IP             | IP2X        |
| Type slot                        | Zonder slot |

#### Funcies

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| afdruk        | Zonder opdruk                 |
| Bedrading     | Bedrading mogelijk            |
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
| Etikettering  | Zonder tekstveld              |
| Type          | Met afdekplaat                |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

