



GED20223020



**Dubbel stopcontact 45mm 33°, rood, no break**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Elektrische Stroom**

Uitgangsstroom	0 mA
Nominale stroom	16 A

**Spanning**

Uitgangsspanning	0-250 V
------------------	---------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5-35 °C
---------------------	----------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Uitgangsvermogen	3600 W
Energieverbruik standby	0 W

**Materiaal**

Kleur	Rood
RAL-kleur	3020
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	45 mm
Breedte	90 mm
Diepte	42 mm

**Kabel**

Kabellengte	0 m
-------------	-----

**Afmetingen**

Aantal eenheden	4
Inbouwdiepte	33 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal leidinginvoeringen	0

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
Montage/aansluitpositie	Horizontaal

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee
Aansluitwijze	Directe montage
Type USB-aansluiting	Zonder

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee

#### Uitrusting

Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Contactdoos

#### Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP2X
Type slot	Zonder slot

#### Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

#### Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

#### Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Bedrading	Bedrading mogelijk
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld
Type	Met afdekplaat

#### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja