



GS30226024

**Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	0 mA
Nennstrom	16 A

**Spannung**

Ausgangsspannung	0-250 V
------------------	---------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5-35 °C
--------------------	----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	3600 W
Leistungsaufnahme standby	0 W

**Werkstoff**

Farbe	Grün
RAL Nummer	6024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	45 mm
Breite	135 mm
Tiefe	42 mm

**Kabel**

Kabellänge	0 m
------------	-----

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	6
Einbautiefe	33 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Direktmontage
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein

#### Ausstattung

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

#### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
Schließungstyp	Ohne Schloss

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

#### Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

#### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Typ	Mit Abdeckplatte

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

