



GS20229016

**Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	0 mA
Nennstrom	16 A

**Spannung**

Ausgangsspannung	0-250 V
------------------	---------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5-35 °C
--------------------	----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	3600 W
Leistungsaufnahme standby	0 W

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	45 mm
Breite	90 mm
Tiefe	42 mm

**Kabel**

Kabellänge	0 m
------------	-----

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	4
Einbautiefe	33 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Direktmontage
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein

**Ausstattung**

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
Schließungstyp	Ohne Schloss

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Typ	Mit Abdeckplatte

**Geeignet für**

Estrichbündiges-Kanalsystem BKBD / Estrichbündiges-Kanalsystem BKGD

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

