



GS30229016

**Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	0 mA
Nennstrom	16 A

**Frequenz**

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

**Abmessungen**

Höhe	45 mm
Breite	135 mm
Tiefe	42 mm
Anzahl Einheiten	6
Einbautiefe	33 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Direktmontage
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckalausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	6
---------------	---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja