



G00A02LAN

**Prise de courant speciale goulotte interrupteur 16A avec LED aluminium**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 16 A

**Installation, montage**

Montage sur Goulotte d'installation

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Aluminium  
Code RAL 9006  
Finition Mat  
Matériau Polyamide (PA)  
Traitement Laqué

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Complet

**Connectivité**

Type de montage Montage direct

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 45 x 45 mm  
Profondeur de montage 45 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK05

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne de connexion

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui

Photos | dessins

