



GS20326024

**Toma doble SCHUKO 45x45 66° verde**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente de salida	0 mA
Corriente nominal asignada	16 A

**Tensión**

Tensión de salida	0-250 V
-------------------	---------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
-------------------------------	----------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Potencia**

Potencia de salida	3600 W
Consumo de potencia en espera	0 W

**Materiales**

Colour	Verde
Código RAL	6024
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Lacado

**Dimensiones**

Altura	45 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	42 mm

**Cable**

Longitud de cable	0 m
-------------------	-----

**Dimensiones**

Número de unidades	4
Profundidad del montaje	33 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	0 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
Sección máxima del conductor	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Número de entradas de conductos de cables	0

**Instalación, montaje**

Montaje en	Pasa muro
Posición de montaje/conexión	Horizontal

**Conectividad**

Tipo de conexión	Conexión a presión
Con soporte para montaje con garras	No
Tipo de montaje	Montaje directo
Conector/enchufe tipo USB	Sin

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	Sí

**Equipo**

Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
Preequipado con	Toma de corriente

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------

**Capacidad**

Número de módulos	4
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP2X
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Identificación**

Con impresión	No
---------------	----

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Cableado	Posibilidad de cablear
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
Etiqueta	Sin etiquetado
Tipo	Con placa

**Características técnicas**

GTA	
-----	--

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

**Ilustraciones e imágenes**

