



GS10329016

## Steckdose 1-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° Verkehrsweiß

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|               |      |
|---------------|------|
| Nennstrom     | 16 A |
| Ausgangsstrom | 0 mA |

#### Frequenz

|          |          |
|----------|----------|
| Frequenz | 50-60 Hz |
|----------|----------|

#### Abmessungen

|                  |       |
|------------------|-------|
| Höhe             | 45 mm |
| Breite           | 45 mm |
| Tiefe            | 42 mm |
| Anzahl Einheiten | 2     |
| Einbautiefe      | 33 mm |

#### Anschluss

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                   | Steckklemme               |
| Leiterquerschnitt                                       | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal |
|-------------|-------------------|

#### Konnektivität

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Anschlussart              | Steckverbindung |
| Mit Krallenbefestigung    | Nein            |
| Montageart                | Direktmontage   |
| Anschluss-/Steckertyp USB | Ohne            |

#### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Ja     |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

#### Zubehör

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein      |
| Vorbestückt mit       | Steckdose |

#### Abdeckung, Tür

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

#### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

#### Kennzeichnung

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

#### Geeignet für

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Estrichbündiges-Kanalsystem BKBD / Estrichbündiges-Kanalsystem BKGD |
|---------------------------------------------------------------------|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |