



**Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|               |      |
|---------------|------|
| Nennstrom     | 16 A |
| Ausgangsstrom | 0 mA |

**Frequenz**

|          |          |
|----------|----------|
| Frequenz | 50-60 Hz |
|----------|----------|

**Abmessungen**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Höhe             | 45 mm |
| Breite           | 90 mm |
| Tiefe            | 42 mm |
| Anzahl Einheiten | 4     |
| Einbautiefe      | 33 mm |

**Anschluss**

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                   | Steckklemme               |
| Leiterquerschnitt                                       | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal |
|-------------|-------------------|

**Konnektivität**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Anschlussart              | Steckverbindung |
| Mit Krallenbefestigung    | Nein            |
| Montageart                | Direktmontage   |
| Anschluss-/Steckertyp USB | Ohne            |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Ja     |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

**Zubehör**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein      |
| Vorbestückt mit       | Steckdose |

**Abdeckung, Tür**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Geeignet für**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Estrichbündiges-Kanalsystem BKBD / Estrichbündiges-Kanalsystem BKGD |
|---------------------------------------------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

