



GS20225017

Toma doble SCHUKO 45x45 33° azul

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de salida	0 mA
Corriente nominal asignada	16 A

Tensión

Tensión de salida	0-250 V
-------------------	---------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
-------------------------------	----------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia de salida	3600 W
Consumo de potencia en espera	0 W

Materiales

Colour	Azul
Código RAL	5017
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Lacado

Dimensiones

Altura	45 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	42 mm

Cable

Longitud de cable	0 m
-------------------	-----

Dimensiones

Número de unidades	4
Profundidad del montaje	33 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	0 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
Sección máxima del conductor	1,5 - 2,5 mm ²
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable	1,5 - 2,5 mm ²
Número de entradas de conductos de cables	0

Instalación, montaje

Montaje en	Pasa muro
Posición de montaje/conexión	Horizontal

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión a presión
Con soporte para montaje con garras	No
Tipo de montaje	Montaje directo
Conector/enchufe tipo USB	Sin

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	Sí

Equipo

Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
Preequipado con	Toma de corriente

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP2X
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Cableado	Posibilidad de cablear
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
Etiqueta	Sin etiquetado
Tipo	Con placa

Características técnicas

GTA	
-----	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

