



GS2022LAN

Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° aluminium

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|---------------|------|
| Ausgangsstrom | 0 mA |
| Nennstrom | 16 A |

Spannung

| | |
|------------------|---------|
| Ausgangsspannung | 0-250 V |
|------------------|---------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|----------|
| Betriebstemperatur | -5-35 °C |
|--------------------|----------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|---------------------------|--------|
| Ausgangsleistung | 3600 W |
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 42 mm |

Kabel

| | |
|------------|-----|
| Kabellänge | 0 m |
|------------|-----|

Abmessungen

| | |
|---|-------|
| Anzahl Einheiten | 4 |
| Einbautiefe | 33 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm |

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 0 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|-------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal |
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht |

Konnektivität

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Anschlussart | Steckverbindung |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
| Montageart | Direktmontage |
| Anschluss-/Steckertyp USB | Ohne |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | Steckdose |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP2X |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
| Typ | Mit Abdeckplatte |

Geeignet für

Estrichbündiges-Kanalsystem BKBD / Estrichbündiges-Kanalsystem BKGD

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

