



GKEV0202LAN

**Steckdose 45x45 Hutschienegehäuse 2TE leer aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Abgriffe je Phase	1
-------------------	---

**Spannung**

Nennspannung	250-250 V
--------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Geräteeinbaukanal

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	7 W
---	-----

**Kapazität**

Anzahl Module	2
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	4

**Abmessungen**

Höhe	45 mm
Breite	175 mm
Tiefe	80 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

**Abmessungen**

Einbautiefe	45 mm
-------------	-------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Abhängige Handbetätigung
----------------------------	--------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	2
-----------------------------	---

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0
---------------------------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Direktmontage
------------	---------------

**Werkstoff**

RAL Nummer	9006
Farbe	Aluminium
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Glühdrahttest	750 °C

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

