



GKEV0202LAN

Ecoline45 contactdoos 45x45 DIN-Rail 230V randaarde leeg, alulook

Technische karakteristieken

Aansluiting

Aantal fasen	1
--------------	---

Spanning

Nominale spanning	250-250 V
-------------------	-----------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Wand aansluitstuk

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	7 W
--	-----

Capaciteit

Aantal modulen	2
Aantal halve modulen per railklem	4

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	175 mm
Diepte	80 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Inbouwdiepte	45 mm
Aantal breedte-eenheden	2

Deksel, deur

Soort handgreep	Afhankelijke handmatige bediening
Deuris transparant	Ja
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
---------------------------	---

Connectiviteit

Aansluitwijze	Directe montage
---------------	-----------------

Materiaal

RAL-kleur	9006
Kleur	Aluminium
UV-bestendig	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP2XC
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

