



GKEV02SET19016

Steckdose 45x45 Hutschienegehäuse bestückt mit ADA513D verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal

Architektur

Polanzahl 3

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Konfiguration

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD 0

Kapazität

Anzahl Module 2

Spannung

Nennspannung 250-250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

Abmessungen

Tiefe 80 mm

Höhe 45 mm

Breite 175 mm

Breite in Teilungseinheiten 2

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Nein

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Werkstoff

RAL Nummer 9016

Farbe Verkehrsweiß

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

Abgriffe je Phase 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP2XC

Kompatibilität

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja