



GKEV02029011

**Steckdose 45x45 Hutschienegehäuse 2TE leer graphitschwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Abgriffe je Phase 1

**Spannung**

Nennspannung 250-250 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Geräteeinbaukanal

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei  $\Delta T=20K$  7 W

**Kapazität**

Anzahl Module 2

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene 4

**Abmessungen**

Höhe 45 mm

Breite 175 mm

Tiefe 80 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Einbautiefe 45 mm

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes Abhängige Handbetätigung

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 2

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

**Konnektivität**

Montageart Direktmontage

**Werkstoff**

RAL Nummer 9011

Farbe Graphitschwarz

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP2XC

Glühdrahttest 750 °C

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

