



GKEV02029011

Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer graphitschwarz

Technische Eigenschaften

Anschluss

Abgriffe je Phase	1
-------------------	---

Spannung

Nennspannung	250-250 V
--------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	7 W
---	-----

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	4
---	---

Abmessungen

Höhe	45 mm
------	-------

Breite	175 mm
--------	--------

Tiefe	80 mm
-------	-------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlosser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	45 mm
-------------	-------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Abhängige Handbetätigung
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
-----------------------------	---

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
---------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Direktmontage
------------	---------------

Werkstoff

RAL Nummer	9011
------------	------

Farbe	Graphitschwarz
-------	----------------

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
--------------------------------	-------

Glühdrahttest	750 °C
---------------	--------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

