



GKEV02029011

Prise goulotte Support pour appareillage modulaire vide noir graphite

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre de phases accessibles 1

Tension

Tension nominale 250-250 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur No

Montage sur Goulotte d'installation

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$ 7 W

Capacité

Nombre de modules 2

Nombre de 1/2 modules par rail 4

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 175 mm

Profondeur 80 mm

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 0

Dimensions

Profondeur de montage 45 mm

Largeur en modules 2

Plastron, porte

Type de poignée Actionnement manuel dépendant

Porte transparente Oui

Type de porte Porte simple

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 0

Connectivité

Type de montage Montage direct

Matières

Code RAL 9011

Couleur Noir graphite

Résistant au rayonnement ultra-violet No

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP2XC

Test au fil incandescent 750 °C

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

