



GKEV02029011

Technické vlastnosti

Připojení

Počet přístupných fází 1

Napětí

Jmenovité napětí 250-250 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Parapetní kanál

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ 7 W

Kapacita

Počet modulů 2

Počet polovičních modulových svorek na liště 4

Rozměry

Výška 45 mm

Šířka 175 mm

Hloubka 80 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Počet zámků 0

Rozměry

Vestavěná hloubka 45 mm

Počet jednotek šířky 2

Kryt, dveře

Typ rukojeti Závislý ruční provoz

Dveře/kryt průhledné Ano

Typ dveří rozvaděče Jednokřídlé dveře

Připojení

Počet vstupů potrubí 0

Konektivita

Druh montáže Přímé upevnění

Materiál

Kód RAL 9011

Barva Grafitově černá

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP2XC

Test žhavicím drátem 750 °C

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

