



GKEV02029016

Steckdose 45x45 Hutschienegehäuse 2TE leer verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Anschluss

Abgriffe je Phase	1
-------------------	---

Spannung

Nennspannung	250-250 V
--------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Geräteeinbaukanal

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	7 W
---	-----

Kapazität

Anzahl Module	2
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	4

Abmessungen

Höhe	45 mm
Breite	175 mm
Tiefe	80 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Einbautiefe	45 mm
-------------	-------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Abhängige Handbetätigung
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
-----------------------------	---

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Direktmontage
------------	---------------

Werkstoff

RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

