



GKEV02029016

**Ecoline45 contactdoos 45x45 DIN-Rail 230V randaarde leeg, verkeerswit**

**Technische karakteristieken**

**Aansluiting**

Aantal fasen	1
--------------	---

**Spanning**

Nominale spanning	250-250 V
-------------------	-----------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Wand aansluitstuk

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Vermogen**

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	7 W
--	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	2
Aantal halve modules per railklem	4

**Afmetingen**

Hoogte	45 mm
Breedte	175 mm
Diepte	80 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	45 mm
Aantal breedte-eenheden	2

**Deksel, deur**

Soort handgreep	Afhankelijke handmatige bediening
Deuris transparant	Ja
Type kastdeur	Enkele deur

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	0
---------------------------	---

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Directe montage
---------------	-----------------

**Materiaal**

RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit
UV-bestendig	Nee

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP2XC
Gloeidraad test	750 °C

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

