



GKEV02029016

**Soporte de aparamenta DIN blanco**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de fases accesibles 1

**Tensión**

Tensión nominal 250-250 V

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Pasa muro

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Potencia**

Pérdida de potencia máxima por armario a  $\Delta T=20K$  7 W

**Capacidad**

Número de módulos 2

Número de terminales de semimódulos por rail 4

**Dimensiones**

Altura 45 mm

Anchura 175 mm

Profundidad 80 mm

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

**Dimensiones**

Profundidad del montaje 45 mm

Número de unidades en ancho 2

**Tapa, puerta**

Tipo de maneta Maniobra manual dependiente (de un aparato mecánico de conexión)

La puerta/cubierta es transparente Sí

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables 0

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje directo

**Materiales**

Código RAL 9016

Colour Blanco tráfico

Resistente a los rayos ultravioleta No

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP2XC

Ensayo del hilo incandescente 750 °C

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí

Ilustraciones e imágenes

