



GKEV02029016

#### Technické vlastnosti

##### Připojení

Počet přístupných fází 1

##### Napětí

Jmenovité napětí 250-250 V

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Parapetní kanál

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při  $\Delta T=20K$  7 W

##### Kapacita

Počet modulů 2

Počet polovičních modulových svorek na liště 4

##### Rozměry

Výška 45 mm

Šířka 175 mm

Hloubka 80 mm

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Počet zámků 0

##### Rozměry

Vestavěná hloubka 45 mm

Počet jednotek šířky 2

##### Kryt, dveře

Typ rukojeti Závislý ruční provoz

Dveře/kryt průhledné Ano

Typ dveří rozvaděče Jednokřídlé dveře

##### Připojení

Počet vstupů potrubí 0

##### Konektivita

Druh montáže Přímé upevnění

##### Materiál

Kód RAL 9016

Barva Dopravní bílá

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP2XC

Test žhavicím drátem 750 °C

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

