



G00A02LAN

Steckdose 45x45 Schalter EIN/AUS 16A mit LED aluminium

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 A

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium
RAL Nummer 9006
Glanzgrad Matt
Werkstoff Polyamid (PA)
Oberfläche Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Komplet

Konnektivität

Montageart Direktmontage
Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 45 x 45 mm
Einbautiefe 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Stoßfestigkeit IK IK05

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schalter

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja