



G00A02LAN

**Steckdose 45x45 Schalter EIN/AUS 16A mit LED aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	16 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Lackiert

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Komplett
------------------	----------

**Konnektivität**

Montageart	Direktmontage
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	45 x 45 mm
Einbautiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schalter
-----------------------	----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja