



G00A02LAN

**Prise de courant speciale goulotte interrupteur 16A avec LED aluminium**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 16 A

**Installation, montage**

Montage sur Goulotte d'installation

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition de la surface Mat

Matière Polyamide (PA)

Traitement Laqué

**Identification**

r Disposition d'assemblage Complet

**Connectivité**

Type de montage Montage direct

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 45 x 45 mm

Profondeur de montage 45 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK05

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Raccordement**

Type de connection / prise Borne à ressort

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui