



G00A02LAN

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-kleur 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polyamide (PA)

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Compleet

Connectiviteit

Aansluitwijze Directe montage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 45 x 45 mm

Inbouwdiepte 45 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 45 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Aansluiting

Type connector/stekker Steekklem

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja