



G00A02LAN

Interruptor 45s45 alu

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 A

Instalación, montaje

Montaje en Pasa muro

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Aluminio
 Código RAL 9006
 Acabado de la superficie Mate
 Material Poliamida (PA)
 Tratamiento Lacado

Identificación

Disposición de montaje Completo

Conectividad

Tipo de montaje Montaje directo
 Con soporte para montaje con garras No

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 45 x 45 mm
 Profundidad del montaje 45 mm
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 45 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20
 Resistencia al impacto IK IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación Interruptor

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Regleta enchufable

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
 Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí