Fiche technique du produit
G00A029011



G00A029011

Prise de courant speciale goulotte interrupteur 16A avec LED noir graphite

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	16 A
Installation, montage	
Montage sur	Goulotte d'installation
Tension	
Tension nominale	250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matières	
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polyamide (PA)
Traitement	Laqué
Identification	
r Disposition d'assemblage	Complet
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Connectivité	
Type de montage	Montage direct
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Dimensions	
Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK05
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Raccordement	
Type de connection / prise	Borne à ressort
Architecture	
Type d'organe de commande	Interrupteur
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui