



G00A029011

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Instalace, montáž

Montáž Parapetní kanál

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Grafitově černá

Kód RAL 9011

Povrchová úprava Matná

Materiál Polyamid (PA)

Povrch Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání Kompletní

Konektivita

Druh montáže Přímé upevnění

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 45 x 45 mm

Vestavěná hloubka 45 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 45 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano