



G00A029016

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 16 A

##### Instalace, montáž

Montáž Parapetní kanál

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Matná

Materiál Polyamid (PA)

Povrch Neošetřený

##### Identifikace

Montážní uspořádání Kompletní

##### Konektivita

Druh montáže Přímé upevnění

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

##### Rozměry

Rozměry 45 x 45 mm

Vestavěná hloubka 45 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 45 mm

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano