



B88025

Interrupteur Optima simple porte-étiquette va-et-vient ou bouton poussoir blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc
 Code RAL 9010
 Finition Brillant
 Matériau Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
 Traitement Non traité
 Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage En saillie
 Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 77x77x32,2 mm
 Profondeur de montage 32 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm
 Diamètre 67 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP41
 Résistance aux chocs IK IK04

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect

Durabilité

Sans halogène Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui