




B88025

Interrupteur Optima simple porte-étiquette va-et-vient ou bouton poussoir blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	En saillie
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	77x77x32,2 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----