



HMQ630AR

### Lasttrennschalter h3+ PW1600 3P 630A FTC

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	19.2 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947	630 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947	630 A

##### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8 kV

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Funktionen

Auslöser	Schalter
----------	----------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----