



ZNO2ZV52_PD

Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 2 Zählerplätze, 52 Platzeinheiten

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	2
Multimedia Feld Bereich	Ohne
NAR Zählerfeld Montage von	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Versicherungen
Anzahl Sammelschienendurchführungen	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Netzform

Netzform	TN-C-S TT
----------	--------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10-35 mm ²
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Senkrecht
Anschluss-/Steckertyp	Klemme

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

