



ZNO1ZV24

**Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 24 Platzeinheiten**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	300 mm
Tiefe	205 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	1
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	2
Multimedia Feld Bereich	Ohne
NAR Zählerfeld Montage von	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Versicherungen
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	0

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

**Netzform**

Netzform	TN-C-S TT
----------	--------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Zählerzugangleitung	10-35 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	0
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Senkrecht
Anschluss-/Steckertyp	Klemme

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

