



TYBS704A



**Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Bussystem

EIB

**Einstellungen**

Unterstützen Einstellmodus

ETS  
easy

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise

4

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

**Ausstattung**

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

**Installation, Montage**

Montage auf

Unterputz

**Beleuchtung**

LED ansteuern

Nein

**Werkstoff**

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

**Sicherheit**

Schutzart IP

IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-5-+45 °C

**Kabel**

Kabellänge

0.25 m

**Spannung**

Eingangsspannung

3.3-3.3 V

Betriebsspannung über Bus

21-32 V

Versorgungsspannungsart

DC

Systemspannung

30 V DC über Bus

**Abmessungen**

Länge

43 mm

Höhe

28.5 mm

Tiefe

15.4 mm

**Texte**

Montageart

Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart

Mit Kabel vorkonfektioniert

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja