



TYBS704A



**Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Bussystem	KNX
-----------	-----

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise	4
----------------------------	---

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Beleuchtung**

LED ansteuern	Nein
---------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

**Kabel**

Kabellänge	0.25 m
------------	--------

**Spannung**

Eingangsspannung	3.3-3.3 V
Betriebsspannung über Bus	21-32 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	30 V DC über Bus

**Abmessungen**

Länge	43 mm
Höhe	28.5 mm
Tiefe	15.4 mm

**Texte**

Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Anschlussart	Mit Kabel vorkonfektioniert

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja