



TYBS704A



Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem EIB

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 4

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Kabel

Kabellänge 0,25 m

Spannung

Eingangsspannung 3,3-3,3 V

Betriebsspannung über Bus 21-32 V

Versorgungsspannungsart DC

Systemspannung 30 V DC über Bus

Abmessungen

Länge 43 mm

Höhe 28,5 mm

Tiefe 15,4 mm

Texte

Montageart Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja